



SU215

## Zoemer 230 VAC, 78 dBA

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 0,03 A |
|-----------------|--------|

#### Afmetingen

|            |            |
|------------|------------|
| Afmetingen | 80 x 18 mm |
| Hoogte     | 80 mm      |
| Breedte    | 18 mm      |
| Diepte     | 65 mm      |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -10 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -25 - 60 °C |

#### Aansluiting

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 4 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6,50 W  |
| Opgenomen vermogen VA            | 6,50 VA |

#### Uitrusting

|               |    |
|---------------|----|
| Geluidsniveau | 78 |
|---------------|----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
|---------------|----|

### Afbeeldingen | tekeningen

