



SU215

Summer 220VAC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|-----------|--------|
| Märkström | 0,03 A |
|-----------|--------|

Dimensioner

| | |
|-------------|------------|
| Dimensioner | 80 x 18 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Djup | 65 mm |

Användningsförhållanden

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -10 - 40 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -25 - 60 °C |

Anslutning

| | |
|----------------------|-------------------|
| Area flexibel ledare | 4 mm ² |
| Area solid ledare | 6 mm ² |

Ström

| | |
|--|---------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 6,50 W |
| Energiförbrukning VA | 6,50 VA |

Utrustning

| | |
|----------|----|
| Ljudnivå | 78 |
|----------|----|

Frekvens

| | |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

Spänning

| | |
|----------------------|-------------|
| Märkdriftspänning Ue | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

Illustrationer | teckningar

