



75142835



IP20

**Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor**

**Технічні характеристики**

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Умови використання**

Робоча температура -5 - 45 °C

**Функції**

З регулятором кімнатної температури Так

**Потужність**

Поточне споживання 12,50 mA

**Розміри**

Вбудована глибина 24,20 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 27 mm

Висота 160 mm

Ширина 86 mm

Глибина 37,70 mm

**Обладнання**

Кількість точок керування 4

**Елементи керування та індикатори**

З LED індикацією Так

**Матеріали**

Colour Чорний

Код RAL 9005

Матеріал Скло

Обробка поверхні Глянцевий  
Матовий

**Екран**

З дисплеєм Ні

**Аксесуари**

Має поле для маркування Ні

**Тексти**

Функція Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів  
Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні

Режим встановлення Для вертикального монтажу

Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера

Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

**Sustainability**

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так