




75142830



IP20

Stakleni senzor, 2-struki, komfor, sa BCU, KNX, p.bijela

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

Snaga

Trenutna potrošnja 12,50 mA

Dimenzije

Ugrađena dubina 24,20 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 27 mm

Visina 160 mm

Širina 86 mm

Dubina 37,70 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka 4

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Materijal Staklo

Obrada površine Sjajno
Mat

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Ne

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina
Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine

Način instalacije Za vertikalnu montažu

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature
Integrirani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera
Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili
vanjskog komunikacijskog objekta

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da