




75142855



IP20

KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, zwart

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcies

Met ruimtethermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte	12,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	16 mm
Hoogte	152 mm
Breedte	81 mm
Diepte	23 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
Montagewijze	Voor verticale montage
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja