



LF30045590162

Ravni ugao, LF 30x45mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	30 mm
Širina	45 mm
Mjerenje a	60 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

Materijali

Materijal	Akronitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
-------------	----

Pogodno za

LF 30x45

Ilustracije / crteži

