



20301606



Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 4 A

Max. schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 230-230 V

Voeding

Voedingsspanning 230 VAC

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7016

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50,90 mm

Schermb

Met display Nee

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Type thermostaat Ruimtethermostaat

Type sensor Bimetaal

Met verwarming Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Aansluiting

Soort contact 1 verbreek

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling Verwarming

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Opdruk Met opdruk

Aftakpunt Met individuele aansluiting voor nachtstand

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja