




20301606



Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
Max. schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	230-230 V
-------------------	-----------

Voeding

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	5 - 30 °C
--------------------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50,90 mm

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
Type thermostaat	Ruimtethermostaat
Type sensor	Bimetaal
Met verwarming	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek
---------------	------------

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling	Verwarming
--------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling
Opdruk	Met opdruk
Aftakpunt	Met individuele aansluiting voor nachtstand

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja