



20301606



## Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

#### Elektrisk ström

Märkström	4 A
Max. omkopplingsström	10 A

#### Spänning

Märkspänning	230-230 V
--------------	-----------

#### Strömförsörjning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Inställningar

Börvärde komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

#### Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7016
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast

#### Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	50,90 mm

#### Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

#### Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,50 K
Typ av termostat	Rumstermostat
Typ av sensor	Bimetall
Med värmare	Ja

#### Anslutning

Anslutningstyp	1NC
----------------	-----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Kompatibilitet

Typ av HVAC-kontroll	Värme
----------------------	-------

#### Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

#### Text

Utförande	Utan klor
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
värmecirkulation	Med returvärme
Präglad	Med tryck/prägling
Skarv	Med separat anslutning för nattsänkning

---

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja