



VANR12009005

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Non

**Dimensions**

Profondeur de montage	90 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Diamètre extérieur	325 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R12
--	-----

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Non
Adapté au nettoyage humide	Oui

**Notice**

Entretien du sol	Mouillé
------------------	---------

**Matière**

Matière	Aluminium
---------	-----------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	10 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
---	-----

**Forme**

Forme	Rond
-------	------

**Textes**

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Matière**

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	3
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP en état inutilisé	IP66

**Illustrations | dessins**

