



VANR12009005

caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB Rts

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	No

Dimensiones

Profundidad de montaje	90 mm
Diámetro incorporado	306 mm
Diámetro externo	325 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R12
--	-----

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	No
Adecuado para limpieza en mojado	Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

Materiales

Material	Aluminio
----------	----------

Condiciones de uso

	10 kN
	3 kN

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	No
--------------------------------------	----

Forma

Forma	Redondo
-------	---------

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Materiales

Colour	Negro oscuro
Código RAL	9005

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	12

Equipo

Número de dispositivos integrados	12
Número de cajas de salida	3

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66