



VANR12009005

caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB Rts

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	No

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	90 mm
Diámetro incorporado	306 mm
Diámetro externo	325 mm

**Configuración**

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R12
--	-----

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje empotrado en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	No
Adecuado para limpieza con agua	Sí

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

**Materiales**

Material	Aluminio
----------	----------

**Condiciones de uso**

Carga vertical aplicada a través de la superficie mayor (carga pesada)	10 kN
Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	3 kN

**Funciones**

Adecuado para conductos bajo suelo	No
------------------------------------	----

**Perfil**

Perfil	Redondo
--------	---------

**Texto**

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

**Materiales**

Colour	Negro oscuro
Código RAL	9005

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	12

**Equipo**

Número de dispositivos integrados	12
Número de cajas de salida	3

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66

Ilustraciones e imágenes

