




75142865



IP20

## KNX-touch 2-v, berker R.1 glas, zwart

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcities

Met ruimtethermostaat Ja

#### Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Scherf

Met display Ja

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties  
Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor  
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost  
Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja