



75142860



IP20

**Sensore touch doppio comfort KNX - Serie R.1 vetro bianco polare**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Funzioni**

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

**Potenza**

Corrente assorbita	12,50 mA
--------------------	----------

**Serie**

Profondità di installazione	12,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	16 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	23 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento	4
--------------------------------	---

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Materiale	Vetro
finitura superficiale	Lucido

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Schermo**

Con display	Si
-------------	----

**Testo**

Funzione	Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
----------	---

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
-------------------	-----------------------------

Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
-------------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----