



VS418PZF

Щит 4-рядний для ММ-обладнання, з/у, білі пластикові перфоровані двері, GOLF

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Ємність

Кількість модулів	72
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	647 mm
Ширина	390 mm
Глибина	99 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Так

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C
Клас захисту з дверцятами	IP40

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----