



HW1M304DE

**Int.automático ACB HW1 400A 3P 55kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	400 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	55 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	55 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	55 kA

**Endurancia**

Endurancia mecánica en número de maniobras	25000
--	-------

**Equipo**

Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	3
--	---

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

**Resistencia**

Resistencia interna	50 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

**Arquitectura**

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble
Tipo de polo	3P3D

**Disparo**

Tiempo de respuesta al cierre	45 ms
-------------------------------	-------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	19 W
--	------

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----