



SRA01505

**Stroomtransformator BG 113, 150/5 A, 2,5 VA, klasse 1**

**Technische karakteristieken**

**Funcities**

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

**Vermogen**

Vermogen	2,50 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1 W

**Afmetingen**

Hoogte	70 mm
Breedte	49,50 mm
Diepte	30 mm
Hoogte van de opening	20 mm
Breedte van opening	29,50 mm

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

**Elektrische Stroom**

Primaire meetstroomsterkte In	150 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja