



BRS652101D9010

**Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, bílá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	68 mm
Šířka	210 mm
Délka	2000 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	2
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	80 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

**Rozměry**

Vnitřní průřez vodiče	12210 - 12210 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------------

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	23
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	50

**Instalace, montáž**

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

**Materiál**

Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování
Barva	Bílá
Kód RAL	9010

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP30

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

**Konektivita**

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

**Vybavení**

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Ilustrace a výkresy

