



HW4W340DS

### Interruptor de maniobra HW4 extraíble 3P 4000A

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	4000 A
Corriente asignada de corta duración admisible $l_{cw} t=1$ S 220 - 240 V AC según IEC 60947-3	85 kA
Corriente asignada de corta duración admisible $l_{cw} t=1$ S 380 - 415 V AC según IEC 60947-3	85 kA

##### Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento $U_i$	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ )	12000 V

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

##### Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí