



VS104TD

Щит з/у з прозорими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	184 mm
Ширина	138 mm
Глибина	99 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	4
------------------------------	---

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так