



20301909



**Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ MAT S.1/B.3/B.7**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 4 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

**Τάση**

Ονομαστική τάση 230-230 V

**Τροφοδοσία**

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Ρυθμίσεις**

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 5 - 30 °C

**Υλικά**

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

**Διαστάσεις**

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 50,90 mm

**Οθόνη**

Με οθόνη Όχι

**Εξοπλισμός**

Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας 0,50 K

Τύπος θερμοστάτη Θερμοστάτης χώρου

Είδος δοκιμών Διμεταλλικό

Με θερμοαντήρα Ναι

**Σύνδεση**

Είδος επαφών 1NC

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

**Συμβατότητα**

Τύπος ελέγχου HVAC Θέρμανση

**Συνθήκες χρήσης**

Ενεργειακή κλάση I (1%)

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης Χωρίς νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Θερμική ανάδραση Με θερμική επιστροφή

Σήμανση Με αποτύπωμα

Διακλάδωση Με ξεχωριστή σύνδεση για νυχτερινή χαμηλή στάθμη

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι