




15731606

**Wip met opdruk "0", opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Antraciet   |
| RAL-code                | 7021        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 54,90 mm |
| Breedte | 55,70 mm |
| Diepte  | 22 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Teksten**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Opdruk                       | Met opdruk "0"                |
| Montagewijze                 | Voor schroefbevestiging       |
| Deur                         | Met afdekkap voor schroeven   |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor meerpelige wipschakelaar |

**Geschikt voor**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|