



VA36APZ

Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, multimediální, MP, s dveřmi a zásuvkou RJ45

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ 17 W

Vybavení

Počet lišt 3

Počet řad v rozvaděči 3

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ne

Kapacita

Počet modulů 36

Počet polovičních modulových svorek na liště 72

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 515 mm

Šířka 305 mm

Hloubka 96,50 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Počet zámků 0

Rozměry

Počet jednotek šířky 12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Materiál

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál montážní desky Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)
Polycarbonat (PC)

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ne

Montážní deska Ano

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ano

Bezpečnost

Třída izolace Třída izolace

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP30

Bezpečnost

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----