




41157009

## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.1 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

#### Τάση

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 250 V       |
| Ονομαστική τάση | 250 - 250 V |

#### Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Υλικά

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα                | Λευκό         |
| Κωδικός RAL          | 9010          |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό    |
| Υλικό                | Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο   |

#### Διαστάσεις

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ύψος                                 | 71 mm |
| Πλάτος                               | 71 mm |
| Αριθμός μονάδων                      | 1     |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 31 mm |
| Ενσωματωμένο βάθος                   | 32 mm |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Είδος σύνδεσης  | Βιδωτοί ακροδέκτες                       |
| Τρόπος στήριξης | Στερέωση με βίδες<br>Τοποθέτηση με νύχια |

#### Εξοπλισμός

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος               | SCHUKO |
| Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα             | Όχι    |
| Με καπάκι                                    | Όχι    |
| Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης | Όχι    |
| Με LED σηματοδότησης                         | Όχι    |
| με κλειδαριά                                 | Όχι    |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Χωρητικότητα

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 1 |
|-------------------|---|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Με επαφές ασφαλείας       | Όχι  |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |

#### Λειτουργίες

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Με φωτισμό προσανατολισμού | Όχι |
| Φωτιζόμενο                 | Όχι |

#### Κείμενο

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Σήμανση        | Χωρίς επιτύπωση                        |
| Κάλυμμα        | Κεντρική πλάκα καλύμματος              |
| Ασφάλεια       | Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής |
| Είδος σύνδεσης | Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης        |

**Κατάλληλο για**

Berker K.x

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Nai

Συμμόρφωση RoHS Nai