



SPC043N

**Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV**

### Tehničke karakteristike

#### Mrežna konfiguracija

|             |            |
|-------------|------------|
| Vrsta mreže | TN-S<br>TT |
|-------------|------------|

#### Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sa daljinskim signalnim kontaktom | Ne |
|-----------------------------------|----|

#### Standardi

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Klasa zahtjeva IEC 61643 | T3 |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 2 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -40 - 70 °C |
|-------------------|-------------|

#### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 44,80 mm |
| Širina | 35,20 mm |
| Dubina | 60,9 mm  |

#### Kontrole i indikatori

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Indikacijska lampica | Optika |
|----------------------|--------|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|