



SPC043N

Uložak - modul, tip 3, N-PE, Uc=264V, In=3kA, Uoc=6kV, Up=1.4kV

Tehničke karakteristike

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	TN-S TT
-------------	------------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Ne
-----------------------------------	----

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T3
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

Dimenzije

Visina	44,80 mm
Širina	35,20 mm
Dubina	60,9 mm

Kontrole i indikatori

Indikatorska lampica	Optika
----------------------	--------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----