



SPC043N

Utbytespatron för SPN4xxT3 3P U_c 264V I_n 3kA U_{oc} 6kV U_p 1.4kV

Tekniska egenskaper

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

KravklassIEC 61643	T3
--------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	44,80 mm
Bredd	35,20 mm
Djup	60,9 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Optisk
------------------	--------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----