




936522507

Int. 2 polos OFF Integro gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7038
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central
------------------------	---

Conectividad

Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	55.50 x 55.50 mm
Profundidad del montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	13 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP44
-------------------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Modo conmutación	2 polos desconexión

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----