



936522507

## Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., szary

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7038

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietską osłonową

#### Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie  
Mocowanie śrubowe

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

#### Wymiary

Wymiary 55.50 x 55.50 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 13 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP44

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

#### Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika 2-biegunowy wył.

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak