




936522507

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7038

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavná hloubka 10 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení 2pólový spínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano