




47843515



Розетка з з/к подвійна горизонтальна IP55, сіра, 16A/250В W.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 76 mm

Ширина 147 mm

Глибина 63 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

Емність

Кількість модулів 2

Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

#### Функції

|                              |    |
|------------------------------|----|
| З функціональним освітленням | Ні |
|------------------------------|----|

#### Ідентифікація

|             |    |
|-------------|----|
| З відбитком | Ні |
|-------------|----|

#### Тексти

|               |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Накладка      | Повний корпус                                                                                                                                                     |
| Проводка      | Вставки наскрізні                                                                                                                                                 |
| Захист        | Без посиленого захисту контакту                                                                                                                                   |
| Тип з'єднання | Зі вставними клемми                                                                                                                                               |
| Клема         | Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки<br>З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу |

#### Sustainability

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
|-----------------|-----|