



DAP245700ELN

Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dubina                | 130 mm                      |
| Širina                | 68 mm                       |
| Visina nakon ugradnje | 0,65 - 0,65 m               |
| Podešavanje visine    | 0 mm                        |
| Unutrašnji presjek    | 3600 - 3600 mm <sup>2</sup> |
| Oblik pola            | Pravougaono                 |
| Širina poklopca       | 45 mm                       |

##### Poklopac, vrata

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Broj poklopaca koji se mogu montirati | 2 |
|---------------------------------------|---|

##### Oprema

|              |    |
|--------------|----|
| Podesivo     | Ne |
| Prenosivo je | Ne |

##### Kabal

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Položaj ulaza kabla | Dno |
|---------------------|-----|

##### Instalacija, montaža

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Moguća montaža na strop     | Ne |
| Prikladno za montažu na tlo | Da |

##### Materijali

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materijal | Aluminij    |
| Obrada    | Anodizirano |
| Boja      | Aluminij    |

##### Konfiguracija

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Broj strana za instalaciju | Dvostrano |
|----------------------------|-----------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|

#### Ilustracije / crteži

