



16222089

**Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, blanc polaire brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	57,80 mm
Largeur	57,80 mm
Profondeur	20 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir multipôles

**Adapté à**

Berker R.x	
------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui