




16222089

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
------------------------------	--------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	57,80 mm
Πλάτος	57,80 mm
Βάθος	20 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα
-----------------	----------------------

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Όχι
------------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση	Με αποτύπωμα "O"
Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα
Μπουτόν/Πλήκτρο	Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Berker R.x	
------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι