



47403512



#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 76 mm

Širina 76 mm

Dubina 63 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

##### Veza

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

#### Identifikacija

|            |    |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

#### Tekst

|            |                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poklopac   | Kompletno kućište                                                                                                                      |
| Zaštita    | Bez poboljšane zaštite od kontakta                                                                                                     |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama                                                                                                                 |
| Klema      | Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje<br>Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta |

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |