




47403512



Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
Номінальна напруга	250 - 250 V

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	76 mm
Глибина	63 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту	1,0 - 2,5 mm ²
-------------------------	---------------------------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes