




52006089

Set chiamata di emergenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato

Serie

Altezza	185 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	155 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Funzione	Arresto della chiamata di emergenza tramite pulsante di arresto presso il punto di emergenza Alimentazione di tensione tramite alimentatore con 24 V DC Segnalazione acustica e visiva di una chiamata di emergenza sulla spia luminosa in seguito ad azionamento del pulsante a tirante
Tipo di montaggio	Pezzi centrali per fissaggio a innesto
Protezione	Rilevazione rottura di fili di apparecchi di emissione di chiamata
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì