




52006089

RWC-larm Q.1, komplett startpaket, 24 V DC, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
---------------	-----------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet

Dimensioner

Höjd	185 mm
Bredd	100 mm
Djup	155 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Funktion	Avstängning av nödanrop med hjälp av avstängningsknapp på nödplats strömförsörjning med 24 V DC Akustisk och visuell signalering av nödanrop via signallampan efter tryckknappen har påverkats
Utförande	Centrumbricka för "plug-in" fäste
Avsäkring	Övervakning av enheter som utlöser anrop om ledningsbrott
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja