



936562510

Conmutador Integro negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm

Profundidad de montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 13 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante Desconexión/conmutación

Sostenibilidad

Conforme con RoHS Sí