




936562510

Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, crna sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 13 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada Off/izmjenični

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da