




936562510

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

##### Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace  
Upevnění šrouby

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

##### Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavná hloubka 10 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

##### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

##### Texty

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení Spínač/přepínač

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano