




52006099

Q.3 System przywoławczy Zestaw z zasilaczem, biały, aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
-----------------------	-----------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość	185 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	155 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Anulowanie sygnału alarmowego za pomocą przycisku anulującego w miejscu wystąpienia sytuacji awaryjnej Zasilanie poprzez zasilacz 24 V DC Dźwiękowa i optyczna sygnalizacja alarmu przez sygnalizator świetlny po uruchomieniu łącznika ciągłowego zwiernego
Montaż	Elementy centralne do mocowania wtykowego
Ochrona	Kontrola urządzeń inicjujących połączenia pod kątem przzerwania przewodu
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak