



52006099

Q.3 - Kit chamada emerg., monobl, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
-------------------------	-----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Aveludado
Material	Termoplástico

Dimensões

Altura	185 mm
Largura	100 mm
Profundidade	155 mm

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Textos

Função	Desativação de chamadas de emergência usando o botão de pressão de cancelamento no local de emergência Fonte de alimentação através de fonte de alimentação com 24 V CC Sinalização acústica e visual de uma chamada de emergência usando o sinal luminoso depois do acionamento do botão de pressão de cordão
Modo de instalação	Placas centrais para fixação de encaixe
Proteção	Monitorização de dispositivos que provocam chamadas devido a quebra de fios

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Adequado para

Berker Q.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim