




52006099

Set za hitne pozive sa okvirima, Q.3, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	24 - 24 V
-------------	-----------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Termoplastika

Dimenzije

Visina	185 mm
Širina	100 mm
Dubina	155 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 40 °C
-------------------	------------

Tekst

Funkcija	Isključivanje hitnog poziva pomoću tastera za isključivanje na lokaciji Napajanje putem napojne jedinice sa 24 V DC Zvučna i vizualna signalizacija hitnog poziva pomoću pilotske svjetiljke nakon aktiviranja poteznog tastera sa konopcem
Način instalacije	Centralne ploče za utično fiksiranje
Zaštita	Nadzor uređaja koji aktiviraju pozive na prekid žice
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker Q.x	
------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da