




52006099

Sada nouzového volání s rámečky, Q.x, bílá sametová

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	24 - 24 V
-----------------	-----------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Termoplast

Rozměry

Výška	185 mm
Šířka	100 mm
Hloubka	155 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

Texty

Funkce	Vypnutí tísňového volání pomocí vypínacího tlačítka v místě tísňového volání Napájení napájecí jednotku pomocí 24 V DC Akustická a vizuální signalizace tísňového volání pomocí kontrolky po aktivaci tahového tlačítka
Způsob montáže	Násuvné upevnění centrálního dílu
Ochrana	Monitorování zařízení, která spouštějí volání při přerušení vodiče
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

Q.x	
-----	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano