




75142935



**IP20**

### TS Sensor, cf, 2 f, cristal, ng, config

#### Características técnicas

##### Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

##### Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

##### Funciones

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Con termostato de ambiente | Sí |
|----------------------------|----|

##### Potencia

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Consumo de corriente | 12,50 mA |
|----------------------|----------|

##### Dimensiones

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Profundidad del montaje                  | 24,20 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 27 mm    |
| Altura                                   | 160 mm   |
| Anchura                                  | 86 mm    |
| Profundidad                              | 37,70 mm |

##### Equipo

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de puntos de activación | 4 |
|--------------------------------|---|

##### Controles e indicadores

|                   |    |
|-------------------|----|
| Con indicador LED | Sí |
|-------------------|----|

##### Materiales

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colour                   | Negro             |
| Código RAL               | 9005              |
| Material                 | Vidrio            |
| Acabado de la superficie | Brillante<br>Mate |

##### Pantalla

|                  |    |
|------------------|----|
| Con visualizador | No |
|------------------|----|

##### Accesorios

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

##### Texto

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función         | Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana<br>Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal                                                               |
| Tipo de montaje | Para montaje vertical                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura     | Conexión adicional para sensor de temperatura externo<br>Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador<br>Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo |

##### Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |