




75142935



IP20

TS Sensor, cf, 2 f, cristal, ng, config

Características técnicas

Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

Funciones

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Con termostato de ambiente | Sí |
|----------------------------|----|

Potencia

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Consumo de corriente | 12,50 mA |
|----------------------|----------|

Dimensiones

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Profundidad de montaje                            | 24,20 mm |
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 27 mm    |
| Altura                                            | 160 mm   |
| Anchura                                           | 86 mm    |
| Profundidad                                       | 37,70 mm |

Equipo

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de puntos de activación | 4 |
|--------------------------------|---|

Controles e indicadores

|                   |    |
|-------------------|----|
| Con indicador LED | Sí |
|-------------------|----|

Materiales

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colour                   | Negro             |
| Código RAL               | 9005              |
| Material                 | Vidrio            |
| Acabado de la superficie | Brillante<br>Mate |

Pantalla

|                  |    |
|------------------|----|
| Con visualizador | No |
|------------------|----|

Accesorios

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | No |
|---------------------------|----|

Texto

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función         | Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana<br>Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal                                                               |
| Tipo de montaje | Para montaje vertical                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura     | Conexión adicional para sensor de temperatura externo<br>Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador<br>Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo |

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |