



75142935



IP20

**Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor**

**Технічні характеристики**

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Умови використання**

Робоча температура -5 - 45 °C

**Функції**

З регулятором кімнатної температури Так

**Потужність**

Поточне споживання 12,50 mA

**Розміри**

Вбудована глибина 24,20 mm  
 Вбудовувані коробки прихованого монтажу 27 mm  
 Висота 160 mm  
 Ширина 86 mm  
 Глибина 37,70 mm

**Обладнання**

Кількість точок керування 4

**Елементи керування та індикатори**

З LED індикацією Так

**Матеріали**

Colour Чорний  
 Код RAL 9005  
 Матеріал Скло  
 Обробка поверхні Глянцевий  
 Матовий

**Екран**

З дисплеєм Ні

**Аксесуари**

Має поле для маркування Ні

**Тексти**

Функція Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів  
 Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні  
 Режим встановлення Для вертикального монтажу  
 Температура додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури  
 Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера  
 Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

**Sustainability**

REACH-SVHC free Так  
 Відповідність RoHS Так