




75142930



IP20

TS Sensor - tecla x2 pers.c/BCU, vdr br

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

Potência

Consumo de corrente	12,50 mA
---------------------	----------

Dimensões

Profundidade da montagem	24,20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	27 mm
Altura	160 mm
Largura	86 mm
Profundidade	37,70 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	4
-----------------------------	---

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Vidro
Acabamento	Brilhante Mate

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Função	Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato e estores Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro
Modo de instalação	Para montagem vertical
Temperatura	Ligação adicional para sensor de temperatura externo Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim