




75142930



Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Функції

З регулятором кімнатної температури	Так
-------------------------------------	-----

Потужність

Поточне споживання	12,50 mA
--------------------	----------

Розміри

Вбудована глибина	24,20 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27 mm
Висота	160 mm
Ширина	86 mm
Глибина	37,70 mm

Обладнання

Кількість точок керування	4
---------------------------	---

Елементи керування та індикатори

З LED індикацією	Так
------------------	-----

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Матеріал	Скло
Обробка поверхні	Глянцевий Матовий

Екран

З дисплеєм	Ні
------------	----

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Функція	Для вимикачів, кнопок, димерів і затворів Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні
Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Температура	додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так